

# VOCO HIGHLIGHTS

Praktyka

#2/21

1.10.21 - 31.3.22



... podgrzej



... nałóż w formie płynnej



... wymodeluj

**NOWOŚĆ**

## VisCalor i VisCalor bulk


Pierwszy na świecie kompozyt z technologią lepkości zależnej od temperatury

### Unikalny i innowacyjny

Podgrzanie materiału sprawia, że jest on płynny w czasie nakładania, a chwilę później można go modelować (technologia lepkości zależnej od temperatury)

### Łatwość użycia

Wąska kaniula ułatwiająca precyzyjne nałożenie materiału bez pęcherzy powietrza



### Wysoka jakość i trwałość


- Optymalna adaptacja materiału do dna i brzegów ubytku oraz do podcieni
- Doskonałe własności fizyczne

### Skuteczność

- Dwie lepkości w jednym produkcie
  - ▶ eliminacja potrzeby zmiany materiału i mniej zapasów
- Nie trzeba stosować dodatkowej warstwy zewnętrznej

# VisCalor® / VisCalor® bulk

## KOMPOZYT UNIVERSALNY I BULK-FILL



Aby uzyskać wypełnienia o wysokiej jakości, zwłaszcza w głębokich i wąskich ubytkach, zwykle potrzebne są materiały o różnych lepkościach: płynny kompozyt jako materiał podkładowy oraz kompozyt plastyczny, który zapewnia stabilność i możliwość modelowania. VisCalor, dzięki nowemu i innowacyjnemu podejściu całkowicie zmienia zasady gry.



Unikalna technologia lepkości zależnej od temperatury sprawia, że materiał po podgrzaniu poza jamę ustną uzyskuje niską lepkość, podobną do lepkości płynnych kompozytów. Dzięki temu, w trakcie nakładania, zapływa optymalnie do podcieni i adaptuje się do ścian oraz dna ubytku. Następnie materiał szybko schładza się do temperatury ciała i staje się plastyczny, a wtedy można go modelować bez żadnych opóźnień, jak klasyczny gęsty kompozyt.

Bardzo długa i wąska kaniula ułatwia bezpośrednie nałożenie materiału w obszarach trudno dostępnych, bez pęcherzy powietrza. Z zawartością wypełniacza wynoszącą 83% wag. oraz bardzo niskim skurczem objętościowym wynoszącym zaledwie 1,4%, VisCalor jest klasą samą w sobie wśród materiałów kompozytowych.

**Masz wybór:** VisCalor bulk do wypełnień w zębach bocznych warstwami o grubości do 4mm lub nowy, uniwersalny materiał VisCalor do wypełnień estetycznych, również w odcinku przednim.

## VisCalor

REF 6106 Zestaw VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25g (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), kolornik, VisCalor Dispenser

40%  
oszczędności\*\*

REF 9143 VisCalor Dispenser  
Urządzenie do podgrzewania kompozytu



REF 6108 Zestaw + system łączący, Caps 80 × 0,25g (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 16 × OA2, 16 × Incisal), kolornik, Futurabond U SingleDose 20 szt.

20%  
oszczędności\*\*

REF 6107 Zestaw Caps Warmer, Caps 80 × 0,25g (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), kolornik, Caps Warmer

36%  
oszczędności\*\*

REF 9001 Caps Warmer  
Urządzenie do podgrzewania kompozytu



Caps 16 × 0,25g<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Numery referencyjne odcieni można znaleźć na stronie [www.voco.dental](http://www.voco.dental) lub w głównym katalogu.

## VisCalor bulk

REF 6062 Zestaw Dispenser Caps 80 × 0,25g (16 × uniwersalny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

40%  
oszczędności\*\*

REF 6063 Zestaw Caps Warmer Caps 80 × 0,25g (16 × uniwersalny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

36%  
oszczędności\*\*

REF 6065 Caps 16 × 0,25g uniwersalny  
REF 6066 Caps 16 × 0,25g A1  
REF 6067 Caps 16 × 0,25g A2  
REF 6068 Caps 16 × 0,25g A3

# SYSTEMY ŁĄCZĄCE / MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ

## Futurabond® U

Podwójnie utwardzalny uniwersalny system łączący

- Jeden system niezależnie od wskaźników – nie będziesz potrzebować w gabinecie innych systemów łączących
- Samowytrawianie, wytrawianie selektywne lub wytrawianie w technice „total-etch” – to Ty dokonujesz wyboru



REF 1571 SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1572 SingleDose 200 szt., akcesoria

12%  
oszczędności\*\*

## Admira® Fusion

Uniwersalny nanohybrydowy ORMOCER®owy materiał do wypełnień

- Pierwszy na świecie materiał do wypełnień na bazie czystej ceramiki
- Zdecydowanie najmniejszy skurcz polimeryzacyjny i bardzo niski poziom naprężeń skurczowych w porównaniu ze wszystkimi konwencjonalnymi kompozytami do wypełnień
- Obojętny chemicznie, doskonale biokompatybilny i odporny na przebarwienia
- Wygoda pracy, proste polerowanie na wysoki połysk w połączeniu z wysoką twardością powierzchni gwarantują trwałe wypełnienia najwyższej klasy

Bez klasycznych monomerów, bez niespolimeryzowanych monomerów!



REF 2750 Zestaw + system łączący strzykawki 5 × 3g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), kolornik + Futurabond U SingleDose 20 szt.

REF 2780 Zestaw + system łączący Caps 75 × 0,2g (po 15 A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), kolornik + Futurabond U SingleDose 20 szt.

30%  
oszczędności

Strzykawki 3g<sup>1</sup> Caps 15 × 0,2g<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Numery referencyjne odcieni można znaleźć na stronie [www.voco.dental](http://www.voco.dental) lub w głównym katalogu.

4+1\*

## Admira® Fusion Flow

Płynny, światłoutwardzalny nanohybrydowy materiał do wypełnień na bazie ORMOCER®ów



REF 2816 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO) kolornik, akcesoria

30%  
oszczędności

Strzykawki 2 × 2g, różne kolory<sup>1</sup>

4+1\*

## Admira® Fusion x-tra

Nanohybrydowy ORMOCER® do wypełnień w warstwie do 4mm



REF 2810 Strzykawki 3g uniwersalny

REF 2811 Caps 15 × 0,2g uniwersalny

4+1\*

## Admira® Fusion x-base

Płynny nanohybrydowy ORMOCER® podkładowy do stosowania w warstwie do 4mm



REF 2812 Strzykawki 2 × 2g uniwersalny

4+1\*

# GrandiSO

## Flowables

Nie zdawaj się na przypadek.  
Wybierz odpowiedni płynny kompozyt!



### GrandiSO Light Flow

Płynny nanohybrydowy materiał do wypełnień – niska lepkość

- Precyzyjna aplikacja dzięki wyjątkowo cienkiej kaniuli. Dzięki temu idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc i małych ubytków



REF 2585 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kolornik, akcesoria

30% oszczędności\*\*

### GrandiSO Flow

Uniwersalny płynny nanohybrydowy materiał do wypełnień – średnia lepkość

- Świetnie zapływa, uniwersalne zastosowanie i precyzyjna aplikacja



REF 2720 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kolornik, akcesoria

30% oszczędności\*\*

### GrandiSO Heavy Flow

Płynny uniwersalny nanohybrydowy materiał do wypełnień – duża lepkość

- Lepsza stabilność materiału, tzn. nie spływa. Uniwersalne zastosowanie



REF 2680 Zestaw strzykawki 5 × 2g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), kolornik, akcesoria

30% oszczędności\*\*

## CEMENTOWANIE

### Bifix® Hybrid Abutment

Uniwersalny, podwójnie utwardzalny cement kompozytowy do stosowania wewnątrz i poza jamą ustną

- All-in-one – trwałe cementowanie wszystkich dostępnych na rynku materiałów stomatologicznych
- Najwyższa elastyczność – aplikacja wewnątrzustna w gabinecie i zewnątrzustna w laboratorium
- Wysoka estetyka – doskonałe maskowanie ciemnych podłoży odcieniami o wysokiej nieprzezierności
- Z pastami Try-In – precyzyjna symulacja koloru do łączników hybrydowych, koron i odbudów rdzenia

NOWOŚĆ



REF 2995 Implant zestaw mixed – koresponduje z REF 2410 + 2412 + 2413 (3 × strzykawka QuickMix 10g, 3 × Try-In strzykawka 2,5g, akcesoria)

30% oszczędności\*\*

REF 2411 Strzykawka QuickMix 10g (uniwersalny HO)

REF 2412 Strzykawka QuickMix 10g (biały HO)

REF 2413 Strzykawka QuickMix 10g (translucent)

+ w każdym: Try-In strzykawka 2,5g, akcesoria

REF 2410 Implant zestaw strzykawka QuickMix 10g (uniwersalny HO), Try-In strzykawka 2,5g, Ceramic Bond butelka 5ml, Futurabond U SingleDose 5 szt., akcesoria

18% oszczędności\*\*



# PROFILAKTYKA

## Bifluorid 10®

### Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości

- Natychmiast znosi nadwrażliwość
- Tworzy powłokę chroniącą przed wpływem czynników termicznych i mechanicznych
- Przezierny – nie zmienia koloru zębów
- Specjalna baza lakieru wzmacnia długoczasowy efekt i głęboką fluoryzację
- Zgodny z wybielaniem, zmniejsza wrażliwość zębów, nie wpływa na efekt wybielania

Idealny przy leczeniu ortodontycznym i przy wybielaniu zębów



REF 1615 Butelka 4g, butelka rozpuszczalnika 10ml

REF 1616 Butelka 10g

REF 1617 Butelka 3 x 10g, butelka rozpuszczalnika 10ml, Pele Tim nr. 1

18% oszczędności\*\*

REF 1618 SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1619 SingleDose 200 szt., akcesoria

24% oszczędności\*\*

### Stosowanie



## VOCO Profluorid® Varnish

### Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości (5% NaF)

- Szybkie znoszenie nadwrażliwości i uwalnianie fluoru (5% NaF  $\triangleq$  22.600ppm fluoru)
- Łatwy w aplikacji i odporny na wilgoć
- Dostępny w siedmiu przyjemnych smakach
- Cienka warstwa, duża wydajność
- Estetyczny lakier w kolorze zęba

NOWOŚĆ  
Pina Colada



#### SingleDose 50 x 0,40ml

Melon REF 1269	Karmel REF 2226	Wiśnia REF 2227
Mięta REF 2228	Guma balonowa REF 2238	Cola Lime REF 2240
Pina Colada REF 2242		

#### SingleDose 200 x 0,40ml

Melon REF 1271	Karmel REF 2229	Wiśnia REF 2230
Mięta REF 2231	Guma balonowa REF 2239	Cola Lime REF 2241
Pina Colada REF 2243		

25% oszczędności\*\*

### Stosowanie



#### SingleDose 48 x 0,40ml

Mixed REF 2225

Zawiera wszystkie smaki

# MATERIAŁY DO WYCISKÓW

## VOCO Retraction Paste

**Pasta retrakcyjna do skutecznego tymczasowego poszerzenia i osuszenia kieszonki dziąsłowej**

- Cienka kaniula z elastyczną końcówką – łatwa i precyzyjna aplikacja do kieszonki
- Zmiana lepkości – konsystencja pasty jest różna podczas aplikacji i poszerzenia kieszonki
- Dobra widoczność – kontrast z dziąsłem
- Czysty produkt – łatwość wyplukiwania

**NOWOŚĆ**



Łatwa aplikacja do kieszonki dziąsłowej

REF 1012 Caps 25 × 0,3g

REF 1013 Caps 100 × 0,3g

**25%**  
oszczędności\*\*

## V-Posil

**Materiał do precyzyjnych wycisków, VPS**

- Wybitnie hydrofilowy silikon addycyjny zapewniający maksymalną precyzję
- Długi czas pracy i krótki czas wiązania w jamie ustnej
- Rewelacyjna wytrzymałość i pamięć kształtu w przypadku deformacji zapewnia bezpieczeństwo podczas i po wyjęciu z jamy ustnej
- Dobre właściwości hydrofilowe, również po związaniu, które ułatwiają odlewanie modelu i umożliwiają wykonanie idealnego uzupełnienia protetycznego



**Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast**



**NOWOŚĆ**  
V-Posil Putty Soft Fast

**Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast**  
REF 2991

Putty Fast Kartusz 2 × 380ml  
Light Fast Kartusz 2 × 50ml

**Zestaw startowy Heavy Soft Fast / Light Fast**  
REF 2985

Heavy Soft Fast Kartusz 2 × 380ml  
Light Fast Kartusz 2 × 50ml

**Zestaw startowy Mono Fast / Light Fast**  
REF 2987

Mono Fast Kartusz 2 × 380ml  
Light Fast Kartusz 2 × 50ml

**15%**  
oszczędności\*\*

**Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast**  
REF 2984

Putty Fast Pojemnik 2 × 450ml  
Light Fast Kartusz 2 × 50ml

**Starter-Set Putty Soft Fast / Light Fast**  
REF 2904

Putty Soft Fast Pojemnik 2 × 450 ml  
Light Fast Kartusz 2 × 50 ml

**15%**  
oszczędności\*\*

\*Przy zakupie czterech opakowań za pośrednictwem przedstawiciela handlowego VOCO otrzymają Państwo dodatkowe opakowanie gratis. Darmowe produkty zostaną wysłane do Państwa przez firmę VOCO. \*\*w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

### PAŃSTWA ZAMÓWIENIE

Aby zamówić prezentowane w tym katalogu produkty objęte ofertą specjalną, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy VOCO lub hurtownią stomatologiczną. Oferty obowiązują tylko u partnerów prowadzących sprzedaż detaliczną, biorących udział w programie.

Broszura ta została przekazana przez: